

Filtre à poussière ASD DFU 911

Une unité de filtrage de poussière DFU 911 peut être placée dans le réseau de conduites d'aspiration pour l'utilisation d'un détecteur de fumée par aspiration ASD dans des applications à forte teneur en poussière et en saleté. La longévité des capteurs de fumée, des capteurs de débit d'air et des ventilateurs employés dans l'ASD est ainsi nettement prolongée et il en résulte une résistance accrue aux fausses alarmes. Une fonction de surveillance de filtre activable dans l'ASD permet de signaler le moment optimal pour le remplacement de l'élément de filtre après écoulement d'une durée de vie utile de filtre définie en fonction de l'application.

Montage rapide et facile

Montage mural direct du filtre. La distance murale des conduites de raccordement du filtre est adaptée à l'ASD et aux clips de montage mural.

Longue durée de vie

Technique éprouvée dans un boîtier compact; la nouvelle unité de filtrage de poussière DFU 911 possède la technologie de filtrage éprouvée de la famille de filtres DFU 535, mais dans une construction simplifiée. Extrêmement efficace, la technologie du filtre à lamelles garantit une bonne répartition de l'air sur toute la surface de filtrage du filtre à poussière DFU 911.

Forme parfaitement compatible avec tous les types d'ASD de Securiton

Le nouveau filtre à poussière DFU 911 convient idéalement aux ASD de Securiton de par ses dimensions. Deux unités de filtrage conviennent parfaitement à la dimension de trame d'un ASD 535 à deux canaux. Vu la couleur très sobre du boîtier, l'air de famille avec les appareils Securiton apparaît au premier coup d'œil.

Maintenance sans outils en trois étapes simples

Aucun outil n'est nécessaire pour la maintenance du filtre à poussière DFU 911. Sa simplicité de construction permet une maintenance rapide.

Caractéristiques techniques



DFU 911

Unité de filtrage de poussière
N° d'article 11-2300030-01-01



RFC 911

Élément de filtre de remplacement
N° d'article 11-2300031-01-01

RFC 911VE20

Élément de filtre de remplacement 20 unités
N° d'article 11-2300031-02-01



Instructions de remplacement des cartouches de filtre

Impossible de faire plus rapide et plus simple!

1 Ouverture des deux brides métalliques



2 Enlèvement du couvercle du boîtier



3 Remplacement de l'élément de filtre RFC 911



Le filtre est de nouveau opérationnel après remise en état du couvercle du boîtier et fermeture des étriers métalliques.